



PREMIUM



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óculos de proteção, constituídos de arco de material plástico (náilon), dividido em duas partes pela ponte, duas presilhas centrais, canaletas e fendas para encaixe do visor confeccionado em policarbonato, ponte nasal em formato "V" confeccionada do mesmo material do arco com seis pinos para encaixe do apoio nasal confeccionado em borracha termoplástica, hastes tipo espátula confeccionadas em náilon com meia haste de borracha termoplástica, fixadas ao arco através de parafusos metálicos.

BENEFÍCIOS

- > Possui resistência a alto impacto (+);
- > Possui proteção lateral;
- > Hastes com acabamento emborrachado;
- > Design arrojado.

LENTES



REFERÊNCIA	01.22.1.1	01.20.1.2	01.20.1.3	01.20.3.3	01.20.2.1	01.20.2.2	01.20.2.3
DESCRIÇÃO	Óculos Venezia Cinza	Óculos Venezia Incolor	Óculos Venezia Marrom	Óculos Venezia Incolor AF	Óculos Venezia Azul espelhada	Óculos Venezia Cinza espelhada	Óculos Venezia Incolor espelhada I/O
EMBALAGEM	1 (sku)		Mult. 12 300				

CARACTERÍSTICAS



APLICAÇÃO

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI/ISEA Z87.1-2015. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, raios ultravioleta (U6) no caso das lentes incolor e incolor AF. Visores cinza, cinza AF, marrom e azul espelhado possuem proteção contra raios ultravioleta (U6) e Luz Intensa (L2.5), Visor incolor I/O possui proteção contra raios ultravioleta (U6) e Luz Intensa (L1.7). Visor cinza espelhado possui proteção contra radiação ultravioleta (U6) e Luz Intensa (L3).

INSTRUÇÕES DE USO

- Selecione o EPI adequado para cada atividade;
- Faça o ajuste correto dos óculos na região dos olhos;
- Substitua imediatamente os óculos quando apresentarem danos ou quando tornarem impróprio para o uso;
- Não Utilize modelo para trabalhos com solda em geral;
- Antes de qualquer atividade consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação da proteção ocular adequado.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

A guarda e o armazenamento dos óculos de segurança deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries. Recomenda-se sempre manter os óculos de segurança em sua embalagem original. Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico. Para a realização da limpeza e higienização dos óculos de segurança, utilize sempre água limpa e sabão neutro. Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza; Após a lavagem, seque os óculos com pano ou papel macio.

HASTES COM ACABAMENTO EMBORRACHADO.



VALIDADE

A validade do produto é de 5 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem, lentes com tratamento AF possuem validade de 2 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

DESCARTE

O descarte deverá ser realizado em local adequado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.